

## B-PAP MODELO YH830



### **Bpap Avaps Yuwell modelo YH-830**

Descripción: El equipo Bpap Avaps Yuwell YH- 830 de dos niveles para el cuidado del sueño, viene con una gran pantalla a color, es de fácil control y configuración gracias la perilla giratoria, ha sido diseñado para uso domiciliario y hospitalario.

Este dispositivo extremadamente versátil puede funcionar en el modo Avaps, también permite que los datos del paciente sean guardados en una tarjeta micro SD incluida para luego poder descargar a través el software de interpretación de datos se puede descarga. Con opción para conectar el humidificador.

### **Calidad estable y confiable**

Motor de alto rendimiento: motor silencioso DC sin escobillas con respuesta rápida de 0,2 segundos.

Diseño de conducto de aire: permite controlar con precisión las señales de flujo de aire y reducir el ruido al mismo tiempo.

Tubo de flujo laminar de micro flujo: está equipado con sensores de presión y flujo avanzado, recolectando con precisión los cambios de la señal de presión y el flujo con control en tiempo real.

El algoritmo de control de la presión: realiza la compensación de fugas de aire en tiempo real.

### **Excelente sincronía de usuario y dispositivo**

Le brindará una respuesta rápida de la presión de terapia alcanzada y un efecto de tratamiento óptimo.

Cuando la fuga de aire alcanza las 60 lpm, aún puede activarse sincrónicamente.

### **Diseño amigable para el usuario**

1. Tiene una estructura de separación fácil: el humidificador se puede separar del dispositivo y permite poder usar el equipo de manera individualmente.
2. Con el botón de operación giratorio: tendrá la combinación perfecta y simple de dos botones con el que podrá seleccionar y finalizar todas las operaciones.
3. La pantalla de 3.5 pulgadas: le permitirá ver de forma clara toda la información sobre la terapia.
4. Le permite la opción de incorporar un equipo de humidificación lock&lock: diseñado con material de grado médico, seguro y protegido.
5. Le permite la opción de incorporar un equipo de humidificación lock&lock: diseñado con material de grado médico, seguro y protegido.
6. Le permite la opción de incorporar un equipo de humidificación lock&lock: diseñado con material de grado médico, seguro y protegido.

### **Especificaciones técnicas:**

Modo de tratamiento: Bpap Avaps

Rango de presión IPAP/EPAP: 4 ~ 30 cmH<sub>2</sub>O

Precisión de presión: ± 0.5 cmH<sub>2</sub>O

Aumento de lapso de tiempo: 0 ~ 45min

Ruido: ≤28 dB

Compensación altimétrica automática: 3500m

Peso: 1,6 kgs con humidificador

Potencia: 100-240V, 50-60Hz DC 24V

Protección: IP 21, Clase 2

Filtro: Poliéster, de fibra no tejida

Dimensiones: 27 cm x 13,5 cm x 10 cm